



APLICAÇÃO DO LOKPREP

LOKPREP LT & HT




POSSIBILIDADE A

Mova o bico 360° em torno do tubo para distribuir o LOKPREP uniformemente.



POSSIBILIDADE B

Gire o tubo umedecido em 360° dentro da junta.



POSSIBILIDADE C

Gire a junta em 360° em volta da ponta do tubo



Os tubos metálicos podem ter ranhuras longitudinais na superfície provenientes de fabricação. Estas falhas relacionadas à produção podem ser compensadas facilmente umedecendo as extremidades do tubo a serem conectadas com o fluido LOKPREP antes da montagem. Graças à sua característica capilar, ele pode fluir até mesmo em cavidades microscópicas e as preencher totalmente. O LOKPREP não é um adesivo, mas sim um vedante anaeróbico que endurece sob ausência de oxigênio e em contato com íons metálicos livres.

LOKPREP

SELANTE ANAERÓBICO PARA CONEXÃO LOKRING EM LATÃO (ATÉ 30°C)




- ➔ Especialmente desenvolvido para uso com as conexões LOKRING em latão.
- ➔ Pode ser usado em temperaturas ambiente até 30°C (86°F).
- ➔ Deve ser usado para todas as montagens do LOKRING.
- ➔ Compensa todos os desníveis da superfície do tubo.
- ➔ Garante que toda a conexão LOKRING seja hermeticamente selada.

IMPORTANTE:

- ➔ O LOKPREP 65G deve ser usado para as conexões LOKRING em alumínio.
- ➔ O LOKPREP HT deve ser usado para as conexões LOKRING em latão em temperatura ambiente acima de 30°C (86°F).

Código	Nome	Conteúdo [ml]
L14003407	LOKPREP LT 15 ml	15
L14003406	LOKPREP LT 50 ml	50



SELANTE ANAERÓBICO PARA CONEXÃO LOKRING EM LATÃO (ATÉ 25°C)



- ➔ Especialmente desenvolvido para uso com as conexões LOKRING em latão para altas temperaturas ambiente.
- ➔ Pode ser usado em temperaturas ambiente a partir de 25°C (77°F).
- ➔ Deve ser usado para todas as montagens do LOKRING.
- ➔ Compensa todos os desníveis da superfície do tubo.
- ➔ Garante que toda a conexão LOKRING seja hermeticamente selada.

IMPORTANTE:

- ➔ O LOKPREP 65G deve ser usado para as conexões LOKRING em alumínio.
- ➔ O LOKPREP LT deve ser usado para as conexões LOKRING em latão em temperatura ambiente abaixo de 25°C (77°F).

Código	Nome	Conteúdo [ml]
L14003404	LOKPREP HT 15 ml	15
L14003581	LOKPREP HT 50 ml	50

